

TOP-SORTIMENT: WÄSCHETECHNIK TOPLADER 15 KG



TYP/ VERKAUFSBEZEICHNUNG
3LWTW4705FW
EAN: 80 03437 2 0716 7

AUSSTATTUNG:

- Wäschekapazität 15 kg
- Farbe weiß
- Schleuderdrehzahlen: 660 UpM
- Keramiktrommel
- Kalt- und Warmwasseranschluss
- Elektronische Steuerung
- Große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen
- Aufgesetztes Bedienfeld
- 11 automatische Programme
- Tastenoptionen
- Start/Pause
- Programmablaufanzeige

Anschlussmaterial wird mitgeliefert.

Ohne Heizelement, Warmwasseranschluss erforderlich.



DER 15 KG TOPLADER FÜR DEN KOMMERZIELLEN EINSATZ:

- ROBUST UND ZUVERLÄSSIG
- LEISTUNGSSTARK
- GROSSE TROMMEL – IDEAL FÜR GROSSE WÄSCHESTÜCKE
- EINFACHE BEDIENUNG

MERKMALE

Waschlautstärke	58 dB(A)
Schleudelautstärke	70 dB(A)
Trommelvolumen	99 Liter
Öffnungswinkel	90°
Türanschlag oben	nicht wechselbar

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung	220–240 Volt/50HZ
Leistung	1000 Watt
Absicherung	10 Ampere
Steckertyp	Schuko

MASSE (H X B X T)

107 x 69,9 x 68,6 cm	
117 x 73,7 x 70 cm (verpackt)	
Gewicht/Brutto	61 kg
Gewicht/Netto	55 kg

TASTENOPTIONEN

Temperaturwahl	
Verschmutzungsgrad	
Beladungsoption	

WÄSCHEPFLEGE PROGRAMME

Jeans	
Buntwäsche	
Feinwäsche	
Schnelle Wäsche	
Handwäsche	
Baumwolle	
Intensivprogramm	
Große Wäschestücke	
Einweichprogramm	
Spülen & Schleudern	
Abpumpen & Schleudern	