

ZARGES

Alu-Transportbox

Maxi-Box

Höhe x Länge x Breite 370 x 900 x 500 mm, Inhalt 135 l, in alu-natur, Wände geschlossen, Boden geschlossen

Artikelnummer: 203811



ZARGES Alu-Kombibox Maxi-Box

Alu-Transportbox





- Höhe x Länge x Breite 370 x 900 x 500 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 350 x 850 x 450 mm
- Inhalt 135 l
- in alu-natur
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Scharnierdeckel mit Dichtung
- verschließbar mit Klappverschluss mit Zylinderschloss
- Tragegriffe
- 10 Jahre Garantie







Technische Details

Behältertyp	Transportbehälter	stapelbar	ja
Euronorm	nein	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	135 l	Bodenkonstruktion	geschlossen
Material	Aluminium	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	370 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Innenhöhe	350 mm	Tragevorrichtung	Tragegriffe
Länge	900 mm	nestbar	nein
Innenlänge	850 mm	Farbe	alu-natur
Breite	500 mm	unterfahrbar	nein
Innenbreite	450 mm	Schließsystem	Klappverschluss mit Zylinderschloss
Deckel	ja	Set	nein
Deckeltyp	Scharnierdeckel	Garantie	10 Jahre
Deckel Ausstattung	Dichtung	Gewicht	8,2 kg

Zubehör

139312		Werkzeugeinsatz, für Transportbox, Länge x Breite 435 x 290 mm
139313		Bügelschloss, für Transportbox, 3-stellig
203816		Trennwand, für Transportbox 135 l, aus Aluminium
209199		Alu-Transportboxen-Set, in alu-natur, Wände geschlossen, Boden geschlossen

Dazu passt auch ...

105205		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 440 x 380 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
146607		Bürowagen, Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung