

Bauer

Mini-Kippbehälter

MGU 230

Höhe x Länge x Breite 450 x 1385 x 680 mm, Inhalt 0,23 m³, Traglast 750 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 218108

Bauer Mini-Kippbehälter MGU 230

Mini-Kippbehälter



- extra niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 450 x 1385 x 680 mm
- Schüttkantenhöhe 350 mm
- Inhalt 0,23 m³
- Traglast 750 kg
- Gewicht 84 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 60 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 10 mm
- Materialstärke 3 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Abrollautomatik durch günstigen Lastschwerpunkt
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau
- Unterbau Einfahrtaschen

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	unterfahrbar	ja
Inhalt	0,23 m ³	Unterbau	Einfahrtaschen

Höhe	450 mm	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Länge	1385 mm	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Breite	680 mm	Einfahrtaschenabstand	10 mm
Traglast	750 kg	Ablasshahn	nein
Bauart	extra niedrige Bauform	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Höhe Schüttkante	350 mm	stapelbar	nein
Material	Stahl	nestbar	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	Gefahrstoffeignung	nein
Materialstärke Wanne	3 mm	Oberfläche	lackiert
Wandkonstruktion	geschlossen	Farbe	mausgrau // RAL7005
Bodenkonstruktion	geschlossen	Farbe Ausführung	mausgrau // RAL7005
Kippfunktion	manuell	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Kippausführung	Abrollautomatik	Gewicht	84 kg
Kippsicherung	Kippsicherung gegen Abrutschen		

Zubehör

218133		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Mini-Kippbehälter 0,23 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
218137		2 Lenk- und 2 Bockrollen, für Mini-Kippbehälter, Bereifung Polyamid, Traglast 1000 kg, Rad Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm