

**KERN**

## Tischwaage

EHA 3000-0

Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe  
120 x 120 mm, Wägebereich von 3  
kg, Ablesbarkeit in 1 g Schritten

Artikelnummer: 235909

**KERN**



KERN Tischwaage EHA 3000-0

- Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 120 x 120 mm
- Wägebereich von 3 kg
- Ablesbarkeit in 1 g Schritten
- Mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahlen, Wägeeinheitenwechsel
- Ausgestattet mit Display, 5 Bedientasten
- Spannungsversorgung über Netzadapter 100-240V/50/60 Hz

### Technische Details

Waagentyp Tischwaage






Spannungsversorgung Netzadapter 100-240V/50/60 Hz

Material Plattform	Edelstahl	Waage Ausstattung	Display, 5 Bedientasten
Plattförmbreite	120 mm	Stückzählfunktion	ja
Plattförmtiefe	120 mm	WEEE- Registrierungsnummer	DE80821200
Wägebereich	3 kg	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Ablesbarkeit	1 g	Marke laut EAR-Register	KERN
Waage Funktionen	Justieren (CAL), Stückzahlen, Wägeeinheitenwechsel	Gewicht	0,75 kg

## Zubehör

208524		Netzadapter 230V/50 Hz für Tischwaage
--------	--	---------------------------------------

## Dazu passt auch ...

216459		PVC-Packband, Trägermaterial aus PVC mit Kleber aus Naturkautschuk, Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm, Stärke 65 µm, In braun
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
221342		Karton-Regalkasten, Inhalt 5,7 l, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 200 x 305 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier
231458		Faltpapierkasten, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 1-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 290 x 185 x 85 mm, Automatikboden, Verschließbar mit Haftklebeverschluss
235833		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 102 x 100 mm, Inhalt 0,5 l, Aus Polypropylen in blau