

## META

### Weitspannregal SPEED-RACK

Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2470 x 2504 x 400 mm, Fachlast 400 kg, 4 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 520821



## META Weitspannregal SPEED-RACK

### Grundregal

Weitspannregal



- Grundfeld
- Stecksystem
- Geeignet für sperrige Güter
- Höhe x Breite x Tiefe 2470 x 2504 x 400 mm
- Feldlast 2800 kg
- Fachlast 400 kg
- Fach Breite x Tiefe 2500 x 400 mm
- 4 Ebene(n) mit Holzboden
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl

- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten mit Steckfüßen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie


## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück
Regaltyp	Weitspannregal	Böden- / Ebenentyp	Holzboden
Regalsystem	Stecksystem	Höhenverstellraster Ebene	50 mm
Regalfeld	Grundfeld	Nutzung	beidseitig
geeignet für (Produkt/Material)	sperrige Güter	Oberfläche Ständer	verzinkt
Material	Stahl	Oberfläche Traversen	verzinkt
Höhe	2470 mm	Regal Ausstattung	Böden
Breite	2504 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Tiefe	400 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Fachlast	400 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 4 Stützpfosten mit Steckfüßen und Ebenen gem. Angebot
Fachbreite	2500 mm	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	2800 kg	Garantie	5 Jahre
Fachtiefe	400 mm	Gewicht	105,198 kg

## Zubehör

150075		Dübelmontage für Weitspannregal, 8 Schrauben + Muttern
520860		Holzboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 2500 x 400 mm, Stärke 19 mm, Für eine Fachlast von 400 kg, aus formaldehydfreiem Holz in Dekor natur

## Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß