


# Technisch specificatieblad

## DIN-rail, geperforeerd

Artikelnr. 1115669



DIN-rail 35 x 7,5 mm conform NEN-EN-IEC 60715 (voorheen DIN EN 50022).



**St** Staal  
**GTP** galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd

### Stamgegevens

Bestelnr.	1115669
Type	2069 2M GTPL
Omschrijving 1	DIN-rail
Omschrijving 2	geperforeerd
Dimensie	2000x35x7,5
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd
Oppervlak afk.	GTP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2,00 m
Gewicht	33,28 kg/100 m


# Technisch specificatieblad

## DIN-rail, geperforeerd

Artikelnr. 1115669



### Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	35,00 mm
Zijhoogte	7,50 mm
Afmetingen BxH	35 x 7,5 mm
Uitvoering	geperforeerd
Uitvoering rails	Draagrail DIN EN 60715
Materiaaldikte	1,00 mm
Bundel	50,00 m
Boorgatafstand centrisch	25,00 mm
Gatvorm	Sleufgat
Met perforatie	<input checked="" type="checkbox"/>