


Technisch specificatieblad

90° bocht Magic 60

Art.-Nr. 6041150



Bocht 90° met Magic-snelverbinding. Voor alle types kabelgoten met een zijhoogte van 60 mm.




St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	6041150
Type	RBM 90 610 FT
Dimensie	60x100
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	70,70 kg/100 st.

Technische gegevens



Breedte	100,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting B	100,00 mm
Afbuiging (hoek)	90°
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Uitvoering	Bocht star
Plaatdikte	1,25 mm
Afmetingen	60x100 mm
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Montagegat in bodem	<input type="checkbox"/>
NATO Gatpatroon	<input type="checkbox"/>
Richtingsverandering	horizontaal
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Zijperforatie	<input type="checkbox"/>
Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>