



# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

Met een optimaal spectrum dat past bij de ooggevoeligheid van de huisvlieg zijn de Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S- en PL-L-lampen perfect voor het aantrekken van insecten. Ze hebben nagenoeg geen UV-B-output en zijn dus perfect veilig. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, vormen deze lampen bovendien een goede keuze voor het milieu.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	10
Kleuraanduiding	Actinisch
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	222
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	210
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	6 W
Lampstroom (nom.)	0,16 A
Spanning (nom.)	42 V
Spanning (nom.)	42 V

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	T16 [T 16 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4,4 mg
Productgegevens	
Full EOC	871150026039027
Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC
Bestelcode	26039027
Lokale code	TL6W10
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250
Materiaalnummer (12NC)	928000501030
Volledige productnaam	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC


# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

EAN/UPC - Case


8711500260413

## Maatschets

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm



## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

