


Junistar Square IsoSafe DimToWarm



Junistar Square IsoSafe DimToWarm Wit 550lm 2000-2800K Ra>95

Faseafsnijding

Artikelcode: 901251
EAN: 7021989012511



Elektrisch

Wattage: 7W
System wattage: 8W
Spanning: 220-240V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 550lm
Werkzaamheid: 69 lm/W
Kleurtemperatuur: 2000-2800K
Kleurweergave (CRI): Ra>95
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Bundelhoek: 42°
UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Matwit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 95
Breedte (mm) W: 95
Hoogte (mm) H: 56
Cut-out (mm): 83
Inbouwdiepte plafond (mm): 54
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 0mm
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.5 / 0.38

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 130 x 115 x 85



7 0 2 1 9 8 9 0 1 2 5 1 1