

Artikelnummer: 120035

Kurzbeschreibung: Schaarhefwagen Hebefix HF 2 C-500

Langbeschreibung: Hefwagen met scharen Hebefix HF 2 C:

Deze praktische wagens mogen in geen enkel bedrijf ontbreken!

Het concept van de GRUSE Hebefix is eenvoudig: op

ergonomische werkhoogte zeer gemakkelijk werken, verpakken,

repareren en monteren. Door hun functionaliteit en veelzijdigheid

maken verrijdbare schaarheftafels iedere werkplek in industrie en

handel compleet en worden ze tot onmisbare helpers. Voor het

transport of het werken met lange bouwmaterialen kan de dissel neergeklapt

worden. Specificaties:

- Verzinkt laadvlak
- Inklapbare duwbeugel
- Zwenkwielen met vastzetter
- Het tafelplatform wordt met een voetpomp op de
- gewenste werkhoogte gebracht
- Bouwhoogte: 365 mm
- Hefhoogte: 610
- mm
- Totale hoogte: 975 mm
- Laadvlak: 975 x 500 mm
- Wielen: ø
- 125/200 mm
- Wielmateriaal: rubber
- Heffing per pedaalslag: 20 mm
- Gewicht: 95 kg

Alle schaarlifts zijn vervaardigd vlg. DIN EN 1570!

