

Artikelnummer: 97263

Kurzbeschreibung: Handtrekwagen, met boorden, luchtbanden, 1160 x 760 mm



Langbeschreibung: Handtrekwagen, met boorden, 1160x760 mm: Deze handtrekwagen is van stevig profielstaal gemaakt en heeft houten schotten en een houten bodem van hoeklijsten, die met meerlaags, waterbestendig verlijmd multiplex bekleed zijn. Het schot aan de voorkant is stevig aan de basisconstructie bevestigd en de andere 3 zijden zijn inklapbaar. De wagen beschikt over een dissel met veiligheidshandgreep, automatisch gedempte teruggang in ruststand en een draaikrans met kogellager. De wielen hebben een automatische blokkering voor de voorwielen. De wielen zijn naar keuze met rubber- of luchtbanden te bestellen.

- Oppervlak: gepoedercoat gentiaanblauw (RAL 5010)
- Hoogte schot: 220 mm
- Laadoppervlak (bxl): 760 x 1160 mm
- Buitenafm. (bxl): 840 x 1400 mm
- Draagvermogen: 1000 kg
- Laadhoogte: 480 mm
- Rubberbanden: a~ 400 mm x 80 mm breed, gewicht: 111 kg **of**
- Luchtbanden: a~ 400 mm x 100 mm breed, gewicht: 87 kg

