

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V



3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sicherungshalter, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: gPV 10,3 x 38 mm nach 60269-6, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 0,75 mm²- 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz

Ihre Vorteile

- Schnelle Identifizierung fehlerhafter Sicherungen unabhängig von der Stromrichtung, dank LED-Statusanzeige
- Einfache Brückbarkeit
- Für 10 x 38 gPV-Sicherungseinsätze nach IEC 60269-6
- Sicherungshalter zur Absicherung von PV-Strängen von 400 V - 1000 V DC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3211249
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklennen
Produktschlüssel	BE1234
Katalogseite	Seite 464 (C-1-2017)
GTIN	4046356482400
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	51,42 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	51,42 g
Zolltarifnummer	85369095
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sicherungsklemme
Anzahl der Anschlüsse	2
Anzahl der Reihen	1

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Art der Sicherung	Glas / Keramik / ...
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	4 W
Sicherung	gPV 10,3 x 38 mm nach 60269-6

Anschlussdaten

Anzahl der Anschlüsse pro Etage	2
Nennquerschnitt	16 mm ²

Etage 1 oben 1 unten 1

Schraubengewinde	M5
Anzugsdrehmoment	2 ... 2,5 Nm
Abisolierlänge	11 mm
Lehrdorn	B6
Anschluss gemäß Norm	IEC 60269-1 / -2
Leiterquerschnitt starr	0,75 mm ² ... 25 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	16 ... 3 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	0,75 mm ² ... 25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	18 ... 3 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	0,75 mm ² ... 16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	0,75 mm ² ... 16 mm ²
Querschnitt mit Einlegebrücke starr	10 mm ²
Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel	10 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	0,75 mm ² ... 4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	0,75 mm ² ... 4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,75 mm ² ... 4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,75 mm ² ... 10 mm ²
Nennstrom	30 A (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)
Belastungsstrom maximal	30 A (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V



3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Nennspannung	1000 V DC (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)
Nennquerschnitt	16 mm ²

Maße

Breite	18 mm
Höhe NS 35/15	73 mm
Höhe NS 35/7,5	65,5 mm
Länge	81 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Isolierstoffgruppe	IIIb
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	125 °C

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 85 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 55 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Normen und Bestimmungen


Anschluss gemäß Norm	IEC 60269-1 / -2
----------------------	------------------

Montage

Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

Zeichnungen

Schaltplan



Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V



3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Zulassungen

 CSA Zulassungs-ID: 225908				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
	1000 V	30 A	6 - 4	-

 EAC Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102				
---	--	--	--	--

 EAC Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

 UL Listed Zulassungs-ID: FILE E 353282				
---	--	--	--	--

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V



3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27141116
ECLASS-10.0.1	27141116
ECLASS-11.0	27141116

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V



3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Zubehör



Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.

Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 56-18/L1-L2-L3 - 3009367

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3009367>



Einlegebrücke, Rastermaß: 18 mm, Farbe: grau



Strombelastbarkeit maximal: 76 A

Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 56-18 - 3009299

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3009299>



Einlegebrücke, Rastermaß: 18 mm, Farbe: grau



Strombelastbarkeit maximal: 76 A

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 2-18 - 3009300

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3009300>

Einlegebrücke, Rastermaß: 17,8 mm, Farbe: hellgrau



 Strombelastbarkeit maximal: 76 A

Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 3-18 - 3009305

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3009305>

Einlegebrücke, Rastermaß: 17,8 mm, Farbe: hellgrau



 Strombelastbarkeit maximal: 76 A

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Verbindungsstift

Verbindungsstift - VS-UK 10,3-HESI N 2POL - 3048532

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048532>



Verbindungsstift, aus Kunststoff, zum Koppeln von zwei Sicherungsklemmen,
Farbe: weiß, Durchmesser: 3 mm

Verbindungsstift

Verbindungsstift - VS-UK 10,3-HESI N 3POL - 3048409

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048409>



Verbindungsstift, aus Kunststoff, zum Koppeln von drei Sicherungsklemmen,
Farbe: weiß, Durchmesser: 3 mm

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Schraubendreher

Schraubendreher - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212587>



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, VDE isoliert, mit schlanker/ in der Klinge integrierter Isolation, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6x3,5x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Schraubendreher

Schraubendreher - SZK PZ2 VDE - 1206463

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206463>



Schraubendreher, Kreuz PZ, VDE isoliert, Größe: PZ 2 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Schraubendreher

Schraubendreher - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205066>



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Sicherung

Sicherung - FUSE 10,3X38 2A PV - 3061295

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3061295>



Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Sicherung

Sicherung - FUSE 10,3X38 4A PV - 3061305

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3061305>



Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik

Sicherung

Sicherung - FUSE 10,3X38 6A PV - 3061318

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3061318>



Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Sicherung

Sicherung - FUSE 10,3X38 8A PV - 3061321

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3061321>



Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik

Sicherung

Sicherung - FUSE 10,3X38 10A PV - 3061334

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3061334>



Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Sicherung

Sicherung - FUSE 10,3X38 12A PV - 3061347

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3061347>



Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik

Sicherung

Sicherung - FUSE 10,3X38 16A PV - 3061350

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3061350>



Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Sicherung

Sicherung - FUSE 10,3X38 20A PV - 3061363

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3061363>



Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik

Sicherung

Sicherung - FUSE 10,3X38 25A PV - 3061364

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3061364>



Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Sicherung

Sicherung - FUSE 10,3X38 15A PV - 3061348

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3061348>



Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801733>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801681>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204119>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204122>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801704>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206421>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206434>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Endkappe

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206560>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/7,5



3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201730>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201714>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806602>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: weiß, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204135>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201756>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206599>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206586>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201895>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Endkappe

Endkappe - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206573>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/15



Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201798>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil 2,3 mm, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Zackband flach

Zackband flach - ZBF 16:UNPRINTED - 0827464

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827464>



Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 16,25 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50

Zackband flach

Zackband flach - ZBF 16 CUS - 0827465

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827465>



Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 16 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TMF 16 - 0819262

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0819262>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,45 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TMF 16 CUS - 0824678

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824678>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,45 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TMF 16 - 0829218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829218>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,2 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TMF 16 CUS - 0829693

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829693>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,2 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>



Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35 - 3022218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022218>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35-5 - 3022276

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022276>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Endhalter

Endhalter - E/NS 35 N - 0800886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800886>

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau



Sicherung

Sicherung - FUSE 10,3X38 25A PV 900V - 3061365

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3061365>

Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 900 V DC, gPV Charakteristik



Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Sicherung

Sicherung - FUSE 10,3X38 6A PV A - 3062778

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062778>



Sicherung, für die Photovoltaik- Industrie nach UL 2579, Nennstrom: 6 A, Länge: 38 mm, Durchmesser: 10,3 mm, Farbe: weiß

Sicherung

Sicherung - FUSE 10,3X38 8A PV A - 3062779

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062779>



Sicherung, für die Photovoltaik- Industrie nach UL 2579, Nennstrom: 8 A, Länge: 38 mm, Durchmesser: 10,3 mm, Farbe: weiß

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Sicherung

Sicherung - FUSE 10,3X38 10A PV A - 3062780

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062780>



Sicherung, für die Photovoltaik- Industrie nach UL 2579, Nennstrom: 10 A,
Länge: 38 mm, Durchmesser: 10,3 mm, Farbe: weiß

Sicherung

Sicherung - FUSE 10,3X38 12A PV A - 3062781

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062781>



Sicherung, für die Photovoltaik- Industrie nach UL 2579, Nennstrom: 12 A,
Länge: 38 mm, Durchmesser: 10,3 mm, Farbe: weiß

Sicherungshalter - UK 10,3 HESILED 1000V

3211249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3211249>

Sicherung

Sicherung - FUSE 10,3X38 16A PV A - 3062782

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062782>



Sicherung, für die Photovoltaik- Industrie nach UL 2579, Nennstrom: 16 A,
Länge: 38 mm, Durchmesser: 10,3 mm, Farbe: weiß

Sicherung

Sicherung - FUSE 10,3X38 15A PV A - 3062784

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062784>



Sicherung, für die Photovoltaik- Industrie nach UL 2579, Nennstrom: 15 A,
Länge: 38 mm, Durchmesser: 10,3 mm, Farbe: weiß

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de