

Köpfe zu Halter FEU, FEU (Med), FAU, FAC



250 VAC · 4 W / 16 A (VDE) · 600 VAC/DC · 16 A (UL/CSA)

**Standards**

- IEC 60127-6
- UL 4248-1 / UL 512
- CSA 4248-1 / no. 39

**Zulassungen**

- VDE Ausweisnummer: 134125
- UL Ausweisnummer: E39328

**Referenzen**

Passend zu Typ: FAC; FAU; FEU; FEU (Med)

**Weblinks**

pdf, html, Allgemeine Produktinformationen, Zulassungen, RoHS, CHINA-RoHS, e-Store, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check

**Technische Daten**

Sicherungseinsatz	5 x 20 / 6.3 x 32 mm
Nennspannung	250 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA)
Nennstrom	10 A (VDE), 16 A (UL/CSA)
Nennleistungsaufnahme IEC	4 W / 16 A @ Tu 23 °C
Schutzgrad	IP 40
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Material: Kappe	Thermoplast, UL 94V-0
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	

**Abmessungen**

31.5 mm

**Varianten**

Kappe	Sicherungseinsatz	Schutzgrad	Bestell-Nummer
mit Schlitz	6.3 x 32mm	IP 40	0031.1661
mit Schlitz	5 x 20mm	IP 40	0031.1663
mit Schlitz	6.3 x 32mm	IP 40	0031.1666

**Verpackungseinheit**

Plastiktüte (100 St.)