

## ESD ERDUNGSMATTEN



Um Arbeiten und Messungen an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen sicher und korrekt ausführen zu können, ist ein ESD sicherer Arbeitsplatz unumgänglich.

**Alle Matten sind EPA geeignet, zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone).**

### ► 9-354-100 ESD Tischbelag 500 x 400 x 0,5 mm mit 2 Druckknöpfen

Gewicht: 130 g  
 ableitfähig  $10^8$  Ohm, Oberflächenwiderstand nach DIN IEC 61340-4-1  
 mit 2 x 10 mm Druckknöpfen, zum Anschließen an einen Erdungsstecker,  
 ideal für Service Arbeiten und mobilen Einsatz



### ► 9-366-0 ESD Erdungsmatte schwarz 610 x 450 x 1.5 mm

Gewicht: 640 g

### ► 9-360-0 ESD Erdungsmatte schwarz 900 x 610 x 1,5 mm

Gewicht: 1000 g  
 Technische Daten der Matte: Abrieb (Belastung: 5N)  $130 \text{ mm}^3$ , Härte 80 Shore A, Eindruckversuch 0,1 mm, Temperatur Anwendungsbereich bis + 60 °C, ESD Matte geeignet für Tisch, Regal oder Boden, Ableitwiderstand  $10^6$  bis  $10^7$  Ohm (Rückseite leitfähig  $10^3$  bis  $10^4$  Ohm), Oberseite und Rückseite schwarz aus elektrostatisch leitfähigem Synthese-Kautschuk, mit 2 Druckknöpfen 10 mm für den Erdungsanschluss, lötlötfest, verschleißfest und dauerelastisch, halogenfrei



### ► 9-367-0 ESD Erdungsmatte grau 610 x 450 x 2 mm

Gewicht: 700 g

### ► 9-361-0 ESD Erdungsmatte grau 900 x 610 x 2 mm

Gewicht: 1400 g  
 Technische Daten der Matte: Abrieb (Belastung: 5N)  $130 \text{ mm}^3$ , Härte 78 Shore A, Eindruckversuch 0,1 mm, Lichtreflexionsgrad 19 % - 29 %, Temperatur Anwendungsbereich bis + 60 °C, Ableitwiderstand  $10^6$  bis  $10^7$  Ohm (Rückseite leitfähig  $10^3$  bis  $10^4$  Ohm), Oberseite platingrau, Rückseite schwarz aus elektrostatisch ableitfähigem Synthese-Kautschuk mit 2 Druckknöpfen 10 mm für den Erdungsanschluss, lötlötfeste Arbeitsplatzauflage, hitzebeständig, abriebfest, kratzfest, verschleißfest und dauerelastisch, halogenfrei



## HANDLING SETS MIT ERDUNGSMATTEN

Erdungsmatte Größe	9-354-0 500 x 400 mm		9-366-0 610 x 450 mm		9-360-0 900 x 610 mm		9-361-0 900 x 610 mm		9-367-0 610 x 450 mm	
<b>Stärke</b>	0,5 mm		1,5 mm		1,5 mm		2,0 mm		2,0 mm	
<b>+ SET Armband + Spiralkabel</b>	9-342 (blau)	9-341 (gelb)	9-342 (blau)	9-341 (gelb)	9-342 (blau)	9-341 (gelb)	9-342 (blau)	9-341 (gelb)	-	
<b>+ Erdungsleitung</b>	9-343-1	9-344-1	9-343-1	9-344-1	9-343-1	9-344-1	9-343-1	9-344-1	-	
<b>+ Krokodilklemme</b>	9-353	-	9-353	-	9-353	-	9-353	-	-	
<b>+ Erdungsstecker / Erdungsbaustein</b>	-	9-359-2	-	9-359-2	-	9-359-2	-	9-359-1 9-359-2	9-359-2 9-343-1	
<b>= SET Art.-Nr.</b>	<b>9-354</b>	<b>9-354-A</b>	<b>9-366</b>	<b>9-366-A</b>	<b>9-360</b>	<b>9-360-A</b>	<b>9-361</b>	<b>9-361-A</b>	<b>9-367</b>	