

Crimp-Sortimente

für unisolierte Aderendhülsen

- > Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
- > T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.
- > Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.
- > Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
- > Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen

97 90 05

- > Mit Aderendhülsenzange 97 71 180; Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen

97 90 06

- > Mit Aderendhülsenzange 97 71 180; Aderendhülsen mit Kunststoffkragen

97 90 09

- > Mit selbststellender Crimpzange für Aderendhülsen 97 53 04

97 90 10

- > Mit selbststellender Abisolierzange 12 40 200; mit selbststellender Crimpzange für Aderendhülsen 97 53 04

97 90 12

- > Mit selbststellender Abisolierzange 12 40 200; Mit selbststellender Crimpzange für Aderendhülsen 97 53 08

97 90 13

- > Mit Crimpzange für Aderendhülsen KNIPEX Twistor16® 97 53 18

97 90 14

- > Mit Crimpzange für Aderendhülsen KNIPEX Twistor16® 97 53 18 und automatischer Abisolierzange KNIPEX PreciStrip16 12 52 195

97 90 15

- > Mit Crimpzange für Aderendhülsen 97 53 09 und KNIPEX PreciStrip16® 12 52 195

97 90 16

- > Mit Crimpzange für Aderendhülsen 97 53 09 und selbststellender Abisolierzange 12 40 200

97 90 17

- > Mit Crimpzange für Aderendhülsen 97 53 09 und selbststellender Abisolierzange 12 42 195

97 90 23

- > Mit Crimpzange PreciForce® 97 52 38 für Aderendhülsen

97 90 24

- > Mit selbstanpassender Universal-Abisolierzange Multistrip 10, 12 42 195; mit selbststellender Crimpzange für Aderendhülsen 97 53 08



Mehrere Boxen können miteinander verknüpft werden

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		Zangen	200 x mm ²	150 x mm ²	100 x mm ²	75 x mm ²	50 x mm ²	40 x mm ²	± g
97 90 05	025535		97 71 180	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5	4 / 6			10 / 16		930
97 90 06	025542		97 71 180	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5	2,5		6	10	16	1000
97 90 09	028574		97 53 04	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5		4 / 6		10		1420
97 90 10	046202		12 40 200 97 53 04	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5		4 / 6		10		1353
97 90 12	048916		12 40 200 97 53 08	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5		4 / 6		10		1427
97 90 13	083474		97 53 18	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5	2,5		6	10	16	1270
97 90 14	084884		97 53 18 12 52 195	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5	2,5		6	10	16	1450
97 90 15	084877		97 53 09 12 52 195			1,5 / 2,5		6	4	1450
97 90 16	086024		12 40 200 97 53 09	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5		4 / 6		10		1450
97 90 17	086031		97 53 09	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5		4 / 6		10		1450
97 90 23	062158		97 52 38	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5		4 / 6				1226
97 90 24	062394		97 53 08	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5		4 / 6		10		1348
97 90 00 LE	054009	TANOS MINI-systainer® leer								900