

DATENBLATT

Breakoutkabel I-V(ZN) HH OS2 9/125µm E2000®-APC/LC



Beschreibung

Merkmale und Vorteile von Breakout-Trunkkabeln:

- 2 bis 12 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage)
- Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest
- Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen
- Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich
- Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler
- Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, E2000®, SC und ST lieferbar
- Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben)
- Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring.

Allgemeine Daten

Faserart	OS2 9/125
Polarität	1:1
Steckverbinder Anschluss 1	E2000®-APC
Steckverbinder Anschluss 2	LC
Mantel-Farbe	gelb
Mantelmaterial	LSZH

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20 – 60 °C
Lagertemperatur	-25 – 70 °C

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Mit Nagetierschutz	Nein
Flammwidrig	nach EN 50266-2-4
Halogenfrei nach EN 50267-2-3	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 03-02-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Breakoutkabel I-V(ZN) HH OS2 9/125µm E2000®-APC/LC

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Faser-Anzahl	Anzahl Steckverbinder Anschluss 1	Anzahl Steckverbinder Anschluss 2
O1774.1	Breakout I-V(ZN) HH OS2 9/125µm E2000®-APC/LC 2E 1,0m	1,0 m	2	2	2
O1704.1	Breakout I-V(ZN) HH OS2 9/125µm E2000®-APC/LC 4E 1,0m	1,0 m	4	4	4
O1841.1	Breakout I-V(ZN) HH OS2 9/125µm E2000®-APC/LC 8E 1,0m	1,0 m	8	8	8
O1888.1	Breakout I-V(ZN) HH OS2 9/125µm E2000®-APC/LC 12E 1,0m	1,0 m	12	12	12

Zubehör

B9000.1	Einzugshilfe Standard
B9000.2	Einzugshilfe, Kabelaufteiler + Schutzschlauch *Premium*

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 03-02-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

