

## Hymer Anlegeleiter 6012

Aufstieg einseitig, 6 profilierte Stufen,  
Holmlänge 1,75 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 157733



### Hymer Stufen-Anlegeleiter 6012

#### Anlegeleiter







- Aufstieg einseitig
- 6 profilierte Stufen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,28 m
- Reichhöhe 2,78 m
- Holmlänge 1,75 m
- Stufentiefe 80 mm
- Breite 425 mm
- Stufen-Holm-Verbindung genietet
- Ausgestattet mit Lochungen für Einhängenhaken
- Sichere Anwendung durch D-Holm-Konzept für extra hohe Stabilität
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende

- Aus Aluminium
- Gewicht 4 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	D-Holm-Konzept für extra hohe Stabilität
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	genietet
Holmlänge	1,75 m	Unterbau	rutschfeste Leiterfüße
Arbeitshöhe	2,28 m	Nutzung	einseitig
Reichhöhe	2,78 m	klappbar	nein
Stufen Anzahl	6	fahrbar	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Stufen	Treppengängig	nein
Tiefe Stufen	80 mm	Norm	DIN EN 131
Breite	425 mm	Garantie	10 Jahre
Leiter Ausführung	einteilig	Gewicht	4 kg
Leiter Ausstattung	Lochungen für Einhängenhaken		

## Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m <sup>2</sup> , Aus Vlies/PE