

Lutz

Akku-Kanisterpumpenset

B1 Battery PP 25-L DL

Bedienung per Druckknopf,
maximale Förderleistung 20 l/min,
Pumpwerk aus Hastelloy®
C4/ETFE/PTFE, Gehäuse aus
Polypropylen

Artikelnummer: 222405



Lutz Kanisterpumpen-Set B1 Battery PP 25-L DL

maximale Flexibilität durch Akkubetrieb

Akku-Kanisterpumpenset



- Set bestehend aus: Pumpe, Schlauch, Schlauchklemme und Zapfventil
- für dünnflüssige Medien mit einer maximalen Viskosität von 200 mPas
- Geeignet für Kanister
- BLDC-Motor
- Bedienung per Druckknopf
- maximale Förderleistung 20 l/min
- Gewinde G1 AG
- Pumpe mit Laufrad für größere Förderhöhe
- Stromanschluss 10,8 V, Motor mit 70 W
- Motor schaltet bei Überlast automatisch ab

- Pumpwerk aus Hastelloy® C4/ETFE/PTFE, Gehäuse aus Polypropylen
- Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät






Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Fass-/Container-Handling	Pumpen-Set Ausstattung	Pumpe, Schlauch, Schlauchklemme und Zapfventil
Fass-/Container-Handling	Pumpe	max. Viskosität	200 mPas
Pumpentyp	Akku-Kanisterpumpenset	max. Förderleistung l/min	20 l/min
Set	ja	Fördermediumtemperatur	0 °C bis +40 °C
Lagerbehälter	Kanister	Stromanschluss	10,8 V
Medium	dünnflüssige Medien	Motortyp	BLDC-Motor
Bedienung	Druckknopf	Motorleistung	70 W
Material Pumpwerk	Hastelloy® C4/ETFE/PTFE	Motor Funktion	schaltet bei Überlast automatisch ab
Material Gehäuse	Polypropylen	Ausführung	Pumpwerk B1
Förderhöhe/Saughöhe	6 m	Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Tauchrohrdurchmesser	25 mm	WEEE-Registrierungsnummer	DE53987133
Tauchtiefe	1000 mm	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Fass-/Container-Handling Ausstat	Laufgrad	Gewicht	1 kg
Anschluss	G1 AG		

Zubehör

222406		Ladegerät für Akku-Kanisterpumpe, elektrische Spannung 10,8 V
223827		Akku für Kanisterpumpe, elektrische Spannung 10,8 V

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
201012		Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz
221116		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
525760		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm