


Gedore
GEDORE 8350-8 Miniatur
Elektronik-Seitenschneider
Power-Line



Artikelnummer: 253181



Technische Details

Gesamtbreite [mm]	59 mm	Schneidwerte	Kupferdraht: max. 2,05 mm / 12 AWG Mittelharter Draht: max. 1,63 mm / 14 AWG Pianodraht: 0,6 mm / 22 AWG
Härteverfahren	Induktiv gehärtet	Öffnungsfeder vorhanden	ja
1000 V isoliert	nein	Fase	mit
VDE zertifiziert	nein	Schneidenhärte	59-61 HRC
Netto-Gewicht [kg]	0,11 kg	Gesamtlänge [mm]	140 mm
Griffausführung	2K	ESD Ja/Nein	nein

Gesamthöhe [mm]	16 mm	Schneidenlänge [mm]	12 mm
Oberfläche	phosphatiert	Schneidleistung (max.)	2
Schneidenform	mit Facette	Kopfform	spitz breit
Ausführung funkenfrei	nein	Inhalt (Anzahl Stück)	1
REACH Registrierung vorhanden	nein	Material	Hochleistungsvergütungsstahl