

## Scangrip Inspektionsleuchte STAR LITE

Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom  
400 Lumen, Mit drehbarem Haken,  
Mit Kabel

Artikelnummer: 254566

SCANGRIP

3 YEARS  
WARRANTY



### Inspektionsleuchte

- Geeignet für Kfz-Bereiche
- Ideal für Inspektions- und Montagearbeiten
- Länge x Breite x Tiefe 340 x 40 x 25 mm
- Leuchtmittel: COB-LED
- Energieeffizienzklasse F
- Lichtstrom 400 Lumen
- Mit drehbarem Haken
- Mit Kabel
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP40: Fremdkörper > 1mm, kein Wasserschutz
- 3 Jahre Garantie

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchte Ausstattung	drehbarer Haken
Leuchtentyp	Inspektionsleuchte	Länge	340 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Kfz-Bereiche	Breite	40 mm
geeignet für (Anwendung)	Inspektions- und Montagearbeiten	Tiefe	25 mm
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Energieeffizienzklasse	F	IP Schutzart	40: Fremdkörper > 1mm, kein Wasserschutz
Lichtstrom	400 Lumen	Garantie	3 Jahre
dimmbar	nein	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Spannungsversorgung	Kabel	Gewicht	0,69 kg
Kabellänge	5 m		