

Produktinformation

megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40



Beschreibung

Leichtlaufmotorenöl für den ganzjährigen Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Verbessert aufgrund seiner optimalen Kombination von Grundölen und Additivtechnologie die Motorleistung und vermindert Reibung sowie Verschleiß. Bestens für den Einsatz in älteren Fahrzeugen (Youngtimern) geeignet.

Einsatzbereich: Pkw.

SAPS-Level: High-SAPS.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • API CF • MB-Freigabe 229.3 • VW 501 01 • VW 505 00

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MB 229.1 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2300

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	10W-40 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	97,3 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	14,2 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -25 °C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	150 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575

Kenndaten

Farbzahl (ASTM)	2,5
	DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	4339 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
1 l Kanister Kunststoff	9600 GB-F-E-P-NL-ARAB
4 l Kanister Kunststoff	6475 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l Kanister Kunststoff	4338 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l Kanister Kunststoff	9601 GB-F-E-P-NL-ARAB
20 l Kanister Kunststoff	4797 D-GB
60 l Fass Schwarzblech	4798 D-GB
200 l Fass Schwarzblech	4799 D-GB
1.000 l Container	6884 D-GB
1.000 l Pfandcontainer	9733 D-GB
1 l lose Ware	4680 D