


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 13540 Etagen-Roller



Etagen-Roller mit 2 Plattformen. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 15 mm hoch. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Lichter Etagenabstand 400 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	250
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	605
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	408
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	194, 623
<b>Tragkraft Etage (kg)</b>	100
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	677
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	414
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	638
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	17
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976213545