



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4463 Plattenwagen (ohne Bügel)



Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Lieferung ohne Bügel.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	750
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	1200
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	800
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	295
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1320
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	800
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	295
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	41
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976020099