



# TruTool C 160 LiHD akku 12 V

Műszaki adatok

## TruTool C 160 Li-ion akku 10,8 V

### MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM <sup>2</sup>	1,6 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 600 N/MM <sup>2</sup>	1,2 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM 250 N/MM <sup>2</sup> -IG	2 mm
ACÉL SPIRÁLKORCOLT CSŐ 400 N/MM <sup>2</sup>	4 x 0,63 mm

### SUGARAK

LEGKISEBB SUGÁR	40 mm
-----------------	-------

### ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG	5 m/min - 9 m/min
LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS MELLETT	3520 1/min
LÖKETSZÁM ÜRESJÁRAT ESETÉN	5500 1/min
KIINDULÁSI LYUK ÁTMÉRŐJE	15 mm
FESZÜLTSG	12 V

### TÖMEG

TÖMEG (4 AH-AKKUVAL)	1,6 kg
----------------------	--------