




Materialdatenblatt

08.05.2023

TAG73TD1-1203-SR
Artikelnummer: 596-73120



Material:	Typ 1203, Polyester, silber-matt, manipulationssicher (1203)
Farbe:	Silber (SR)
Betriebstemperatur :	-40 °C bis +120 °C
Verarbeitungstemperatur:	ab +7 °C
Selbstklebend:	Ja
Breite (W):	50.80 mm
Höhe (H):	25.40 mm
Breite des Trägers (WL):	55.00 mm
Etiketten je Reihe:	1 ST
Foliendicke:	53 µm
Klebstoff:	Acryl
Anfangshaftung:	470 N

Test Methode

FINAT FTM 9

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Materialdatenblatt

08.05.2023

Druckmethode: Thermotransfer
Druckmethode (Alternativ): Laserstrahl
Verarbeitungswerkzeug: TT431, TT4030
Empfohlene Farbbänder: TT822OUT

Verarbeitung: Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.