

**Artikelnummer:** 154811

**Kurzbeschreibung:** Schaar-rollebanen, baanbreedte 400 mm, met 6 steunen

**Langbeschreibung:** Schaar-rollebanen, baanbreedte 400 mm:  
[ul]- Variabele lengte (uittrekbaar), voor wisselende locaties
- Ideaal in combinatie met rollebanen en transportbanden
- Neemt in in elkaar geschoven positie weinig ruimte in - assen met verspringende rollen
- Bijzonder flexibel doordat de baan in een bocht of S-bocht is te gebruiken
- In hoogte verstelbaar (700 - 1100 mm)
- Verrijdbaar met zwenkwieltjes
- Flexibel te plaatsen (kan met bocht opgesteld worden)
- Met kogelgelagerde en verzinkte stalen rollers (a<sup>~</sup> 48 mm), naar wens ook met kogelgelagerde kunststof rollers (a<sup>~</sup> 48 mm) te bestellen (geen meerprijs)
- Asafstand: 32 - 130 mm, al naargelang de uitgetrokken lengte
- Hoogte instelbaar van 700 - 1100 mm, inclusief ondersteunen
- Baanbreedte: 400 mm
- Draagvermogen: 100 kg

