

**Artikelnummer:** 156988

**Kurzbeschreibung:** Omsnoeringsmachine op accu BXT3, kunststof banden, band 12 - 16 mm, stootvast display



**Langbeschrijving:** Omsnoeringsmachine op accu BXT3, kunststof banden, band 12 - 16 mm, stootvast display: Met het accu-omsnoeringsapparaat BXT3 werkt u waar en wanneer u wilt in uw magazijn. Geen tijdverlies meer met het verplaatsen van pakketten. Dankzij de spankracht tot 2500 N verwerkt u omsnoeringsband van PET of PP met een dikte van 0,5 mm tot 1 mm. Het apparaat heeft een duidelijk, slagvast 3-kleurig full-touch-bedieningsdisplay. Hierop ziet u in realtime de ingestelde en de op dat moment uitgeoefende spankracht in newton of pond. Een indicator duidt aan of de spanband correct uitgelijnd is. De spansnelheid van het accu-omsnoeringsapparaat BXT3 kunt u variabel instellen. Bovendien werkt u met dit robuuste apparaat ook ergonomisch. Het is namelijk gewichtsneutraal uitgebalanceerd en heeft een stevige grip. Alle electronica is afgeschermd en daarmee is de BXT3 zo goed als waterdicht. Via 2 geïntegreerde kanalen blaast u afgesloten vezeltjes eenvoudig met perslucht uit het toestel. Loopt er toch iets fout tijdens het omsnoeren, klinkt er een geluidssignaal. Voor extra gebruiksgemak zorgt de favoriet-toets, waarmee u de vaakst gebruikte instellingen eenvoudig oproept. Meer details: <li> Enkel geschikt voor PET (polyester) en PP (polypropreen) omsnoeringsband met een breedte van 12 - 13 en 15 - 16 mm en een dikte van 0,5 - 1,0 mm</li> Voor middelzware omsnoeringen tot een bandspankracht van 2500 N</li> Het eerste omsnoeringsapparaat met een slagvast 'full touch' gebruiksdisplay</li> Het eerste omsnoeringsapparaat met tijdens het omsnoeren in realtime weergave van de ingestelde en effectief aangebrachte spankracht in newton (N) of pond (lbs)</li> De BXT3 is zeer robuust gebouwd en dankzij de afgeschermden en afgedichte electronicalaag nagenoeg waterdicht</li> Totaal gewichtsneutraal uitgebalanceerd</li> Het eerste omsnoeringsapparaat met variabel spansnelheid</li> Het eerste toestel met een favoriete instellingsfunctie</li> Het eerste apparaat met banduitlijningscontrole</li> 2 geïntegreerde kanalen om afgescheurde bandvezels uit te blazen</li> 3-kleurige infodisplay en geluidssignaal om gebruiksfouten te vermijden</li> Accu-bescherming</li> O-spanning lassen</li> De BXT3 heeft 4 functiestanden: manueel, semi-automatisch, automatisch en softfunctie (halveert de spankracht en de transportsnelheid)</li> Spankracht: standaard 900 - 2500 N, soft 400 - 1360 N</li> Variabele spansnelheid: 0 - 220 mm/s</li> Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +40 °C</li> Relatieve luchtvochtigheid: tot max. 90%</li> Accu/Oplader</li> Oplader type: Bosch</li> Oplader netspanning: 100 of 110 of 230 V</li> Oplaadtijd: 15 - 30 min.</li> Accutype: Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah</li> Omsnoeringen per acculading: - Lage spanning: 800- Gemiddelde spanning: 400- Hoge spanning: 200</li> Afmetingen: l 370 x b 141 x h 135 mm</li> Gewicht (met accu): 3,6 kg</li> Levering omvat: 1 apparaat en 1 accu

