

Artikelnummer: 308869

Kurzbeschreibung: Pramac elektrische lage hefswagen CX 12, met gelbatterij, vorklengte 800 mm

Langbeschrijving: Pramac elektrische lage hefswagen CX 12, met gelbatterij, vorklengte 800 mm: De batterijgevoede laagplatformwagen van de Pramac CX 12 wordt geleverd met een gelbatterij en een geïntegreerde lader. Met een vorklengte van 800 mm biedt de elektrische laagplatformpallettruck Pramac CX 12 een hoge prestatie en stabiliteit. De batterijgevoede laagplatformpallettruck Pramac CX 12 overtuigt door zijn compacte afmetingen en hoge prestaties. Met een breedte van slechts 520 mm en een laag leeggewicht van 145 kg is de batterijgevoede laagplatformpallettruck Pramac CX 12 de ideale uitrusting voor de verhuur in of op vrachtwagens. De Pramac CX 12 batterij-aangedreven laagplatformpallettruck met batterijvoeding scoort ook in toepassingen waar de ruimte beperkt is door zijn kleine draaicirkel van 1268 mm. De elektrische laagplatformwagen Pramac CX 12 wordt geleverd met een gelbatterij en geïntegreerde lader. Elektrisch rijden, tillen en neerlaten is kinderspel dankzij ergonomische details en veiligheidsdrukknoppen. Bovendien heeft de batterijaangedreven laagplatformwagen Pramac CX 12 een langzame snelheidsfunctie voor lage snelheden, waardoor de truck zich kan verplaatsen wanneer de dissel stilstaat.

Meer details:

- Elektrisch rijden, heffen en dalen
- Inclusief gelbatterij en geïntegreerde lader
- Ergonomische details
- LED-indicator voor de batterijstatus
- Veiligheidsdrukknop met claxonfunctie
- Kruipsnelheidsknop voor lage snelheden
- Draagvermogen: 1200 kg
- Batterij: 24V, 55 Ah
- Wielontwerp: Polyurethaan
- Slagwaaier: 85 - 200mm
- Vork lengte/vork breedte: 800 /150 mm
- Rijden met/zonder belasting: 4,3 / 4,8 km/h
- Vermogen tractiemotor: 0,35 kW
- Hefsnelheid met/zonder last: 30 / 40 mm/s
- Materiaal: staal
- Draaicirkel: 918 mm
- Afmetingen: L 1160 x B 520 x H 1345 mm.
- Gewicht: 145 kg

