

Artikelnummer: 96968

Kurzbeschreibung: Kastwagen met roosterwanden deur stang
1000 x 700 o.E. FS

Langbeschreibung: Kastwagen met roosterwanden en stangslot, L 980 x B 700 mm: Veilig transport en geteste kwaliteit spreken voor deze rasterwagen met stangblokkering. Met zijn vergrendelbare stangvergrendeling beschermt de roosterkar van de kastenwagen ook tegen toegang door onbevoegden. Deze rasterkastwagen bestaat uit een zeer stabiele gegalvaniseerde stalen constructie van stalen buis en hoekstaal, die is voorzien van een hoogwaardige poedercoating in RAL 5010 gentiaanblauw. De voor- en langswanden, de dubbele deur en het dak zijn gemaakt van gaas en beschermen de goederen tijdens het transport. Deze roosterkar is voorzien van een vergrendelbare stangblokkering. Om de getransporteerde goederen te beschermen tegen ongewenste toegang is een extra hangslot nodig. Dankzij de remmen op de stuurwielen en de volgens de Europese norm EN 1757-3 geteste niet-roterende bokwielen kan de roosterrolley moeiteloos worden gemanoeuvreed. De massief rubberen banden in de rollager vergemakkelijken ook het duwen op gelijkmatige vloeren. De vloer van de vakwerkkastwagen bestaat uit een slijtvaste houten plaat met beukenhouten afwerking. Technische details

- Laadoppervlak L x B: 980 x 700 mm
- Buitenafmetingen L x B: 1150 x 780 mm
- Vloerhoogte: 280 / variabele mm
- Hoogte duwbeugel: 1000 mm
- Draagvermogen: 500 kg
- Wiel a^m: 200 kg
- Eigen gewicht: 83 kg

