



Description:

Raccords pour tuyaux en T 3/4" (19 mm) en polyéthylène alimentaire incassable et inaltérable (HD-PE), couleur naturelle avec sorties pour flexibles

- disponible en différentes tailles
- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- résiste aux températures extrêmes : -20° C à +70° C
- avec sortie p. tuyau souple Ø d2= 19 mm et 3/4" (point d'alimentation)
- h = 45 mm
- l = 89 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	537400
GTIN	4007228702156
Tarif douanier	39174000
Unité d'emballage (VE)	10

Couleur	naturel
Poids (kg)	0,02

Suremballage

Contenu en morceaux	10
T x B x H (mm)	250 x 250 x 170

Poids par récipient (kg)	0,2
--------------------------	------------

Palette

Nombre de cartons	144
Nombre de couches	8
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,51

Carton par étage	18
Poids (kg)	308,0