



Beschrijving:

Aflaatkranen ECO met rode DIN 45-schroefdop voor het gecontroleerde aflaten van vloeistoffen uit industriële en verpakkingsjerrycans, natuurlijke kleur

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen HDPE/LDPE met tuitaanluiting voor een slang
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- met rode DIN-schroefdop
- niet verlucht
- bijzonder geschikt voor jerrycans met extra ventilatieopening
- drukbestendig tot max. 0,4 bar (niet geschikt voor gebruik en dosering van brandstoffen en zeer vluchtige stoffen / binnendruk in de houder kan tot 1,0 stijgen)
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C en bisfenol A (BPA)-vrij
- Uitloopsnelheid > 1,5 l/min
- Tuit buiten-Ø = 19 mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)
- DIN 45 geschikt voor industriële jerrycans (art.-nr. 426201 en 426301)

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	560200
GTIN	4007228560206
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,06

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	530 x 395 x 545

Brutogewicht VE kg	0,3
--------------------	------------

Pallet

Aantal kartonnen	16
Aantal lagen	4
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,33

Kartonnen dozen per laag	4
Gewicht (kg)	308,0