



## Description:

Bidons 60 litres sans graduation, couleur naturelle, à paroi particulièrement épaisse, en polyéthylène incassable

- grand orifice (Ø 50 mm) pour un remplissage, une vidange et un nettoyage simples
- raccord fileté imperdable
- peut également être très bien utilisé comme bidon de décantation
- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- protection UV pour une grande longévité
- avec ouverture fermée à l'aide d'un bouchon fileté pour le vissage de robinets de vidange et de vannes coudées (filetage large 22 mm)
- sur demande : fabrication spéciale sans ouverture avec bouchon fileté, garnissage, étiquetage, mise à l'échelle et couleur personnalisées possibles
- Accessoire séparé : Robinets de vidange (réf. 550100 + 560100), vannes coudées (réf. 520100 + 520700)
- Pièces de rechange : Anse de transport et poignée de transport, raccord fileté Ø 65 mm et jeu de bouchons composés de bouchons filetés et de 2 joints
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +70° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- r = Ø intérieur de l'orifice de remplissage = 50 mm / a = Ø de filetage extérieur = 65 mm
- Diamètre d=350 mm / hauteur h=830 mm

## Informations:

### Article

Numéro d'article	<b>823600</b>
GTIN	<b>4007228823608</b>
Tarif douanier	<b>39233090</b>
Unité d'emballage (VE)	<b>1</b>

Couleur	<b>naturel</b>
Volume en l	<b>60</b>
Poids (kg)	<b>2,71</b>
T x B x H (mm)	<b>350 x 350 x 830</b>

### Suremballage

Contenu en morceaux	<b>1</b>
T x B x H (mm)	<b>1180 x 780 x 1065</b>

Poids par récipient (kg)	<b>2,71</b>
--------------------------	-------------

### Palette

Nombre de cartons	<b>2</b>
Nombre de couches	<b>2</b>
L x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,28</b>

Carton par étage	<b>1</b>
Poids (kg)	<b>25,42</b>