

**Artikelnummer:** 308869

**Kurzbeschreibung:** Pramac Elektro-Niederhubwagen CX 12, mit Gel-Batterie, Gabellänge 800 mm

**Langbeschreibung:** Pramac Elektro-Niederhubwagen CX 12, mit Gel-Batterie, Gabellänge 800 mm: Der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 wird inklusive Gel-Batterie und integriertem Ladegerät geliefert. Mit einer Gabellänge von 800 mm bietet der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 eine hohe Leistung und viel Stabilität. Der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 überzeugt mit seinen kompakten Abmessungen und seiner hohen Leistung. Mit gerade einmal einer Breite von 520 mm und einem niedrigen Eigengewicht von 145 kg ist der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 das ideale Gerät für die Mietnahme in oder auf LKWs. Auch bei Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen punktet der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 durch seinen kleinen Wenderadius von 1268 mm. Geliefert wird der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 mit einer Gel-Batterie und integriertem Ladegerät. Das elektrische Fahren, Heben und Senken ist dank ergonomischer Details und Sicherheits-Drucktaster ein Kinderspiel. Darüber hinaus verfügt der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 über eine Schleichfahrtfunktion für niedrige Geschwindigkeiten, wodurch ein Verfahren des Fahrzeuges bei stehender Deichsel ermöglicht wird. Weitere Details: Elektrisches Fahren, Heben und Senken Inklusive Gel-Batterie und integriertem Ladegerät Ergonomische Details LED-Anzeige für den Batteriestatus Sicherheits-Drucktaster mit Hupfunktion Schleichfahrttaster für niedrige Geschwindigkeiten Tragkraft: 1200 kg Batterie: 24V, 55 Ah Radausführung: Polyurethan Hubbereich: 85 a'çâ,-â€œ 200mm Gabellänge/Gabelbreite: 800 /150 mm Fahren mit/ohne Last: 4,3 / 4,8 km/h Leistung Fahrmotor: 0,35 kW Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 30 / 40 mm/s Material: Stahl Wenderadius: 918 mm Ma sse: L 1160 x B 520 x H 1345 mm Gewicht: 145 kg

