

IDEAL Health

Luftreiniger

AP 35

Für Raumgrößen von 25 - 45 m²,
Reinigungsleistung bis zu 330 m³/h,
HEPA Feinstaub- und Deodorfilter
gegen Gerüche, Bedienung per
Bedienelement, mit 6 Lüfterstufen,
Geräuschpegel von 26 - 55 dB, Höhe
x Breite x Tiefe 514 x 430 x 275 mm

Artikelnummer: 228022



IDEAL Health Luftreiniger AP 35

ideal für Raumgrößen von 25 - 45 m²

Luftreiniger

- Für Raumgrößen von 25 - 45 m², Reinigungsleistung bis zu 330 m³/h
- Schützt vor Feinstaub, Allergenen, Bakterien, Vieren, Aerosolen, Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgasen und Gerüchen
- Funktionen: 4-stufiger Automatikmodus, Nachtmodus, Torbomodus, Eco-Modus, Timer, intelligente Sensorik
- HEPA Feinstaub- und Deodorfilter gegen Gerüche
- Bedienung per Bedienelement
- mit 6 Lüfterstufen, Geräuschpegel von 26 - 55 dB
- Höhe x Breite x Tiefe 514 x 430 x 275 mm
- Leistung 4 - 30 W
- für den medizinischen Bereich gemäß VDI Richtlinie 6022

Technische Details

Bürohelfer Luftreiniger

Höhe 514 mm

Schutz vor	Feinstaub, Allergenen, Bakterien, Viren, Aerosolen, Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgasen und Gerüchen	Breite	430 mm
Filtertyp	HEPA Feinstaub- und Deodorfilter gegen Gerüche	Tiefe	275 mm
für Raumgröße	25-45 m ²	Leistung	4-30 W
Reinigungsleistung	330 m ³ /h	Zertifizierung	für den medizinischen Bereich gemäß VDI Richtlinie 6022
Lüfterstufen	6	WEEE-Registrierungsnummer	DE12444871
Luftreiniger Funktion	4-stufiger Automatikmodus, Nachtmodus, Torbomodus, Eco-Modus, Timer, intelligente Sensorik	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Geräuschpegel	26-55 dB	Marke laut EAR-Register	IDEAL Health
Bedienung	Bedienelement	Gewicht	9,2 kg
Allergikergeeignet	ja		

Zubehör

228025



Filterset, Für Luftreiniger, HEPA Feinstaub- und Deodorfilter gegen Gerüche