

**Gedore**  
**GEDORE PRO 1350 FH**  
**Drehmomentschrauber 1/4"**  
**2,5-13,5 Nm**



Artikelnummer: 247253



## Technische Details

Antriebstyp/Antrieb	Bitaufnahme	Zielgruppen	Automotive   Elektronik-Industrie   Industrie   Feinmechanik   Militär   Service
Werkzeugtyp	Schraubwerkzeug	Gesamtlänge [mm]	140 mm
Auslösemechanik	Rutschkupplung	Entsorgungshinweise auf der Batt	nein
Präzision +/-	+/- 6 %	Inhalt (Anzahl Stück)	1
1000 V isoliert	nein	Drehmoment (max.) [cN·m]	1350 cN·m

VDE zertifiziert	nein	Entsorgungshinweise auf Werkzeug	nein
Drehmoment (max.) [N·m]	13,5 N·m	Entsorgungshinweise in Bedienung	nein
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]	250-1350 cN·m	Quergriff vorhanden	ja
Gesamthöhe [mm]	37,4 mm	Antriebsaufnahme, Sechskant- [me	6,3 mm
Netto-Gewicht [kg]	0,23 kg	Einsatzbereich	Montage   Fertigung   Qualitätskontrolle   Serienmontage   Wartung und Instandhaltung
Drehmoment (min.) [cN·m]	250 cN·m	REACH Registrierung vorhanden	ja
Anzugsrichtung	links und rechts	Drehmoment (min.) [N·m]	2,5 N·m
EPA-/ESD-Ausführung	nein	Festeinstellung	ja
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zö	1/4 Zoll	Drehmomentbereich (min./max.) [N	2,5-13,5 N·m
Prüfzertifikat	DIN EN ISO 6789-2:2017		