

## Mehrzweckraum

Für den Außenbereich geeignet,  
 Höhe x Breite x Tiefe 2800 x 4045 x  
 2045 mm, Konstruktion aus Stahl mit  
 schlag- und kratzfester  
 Pulverbeschichtung in RAL9002  
 Grauweiß



Artikelnummer: 530526



## Mobiler Raum

### für Außenaufstellung

Mehrzweckraum

- Für den Außenbereich geeignet
- Höhe x Breite x Tiefe 2800 x 4045 x 2045 mm
- Höhe innen 2500 mm
- Grundfläche 8,27 m<sup>2</sup>
- 1 Lüftungsschieber
- Flügeltür
- verschließbar mit Schloss
- Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9002 Grauweiß
- Fußboden aus Holz mit PVC-Beschichtung
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich



## Technische Details

Containertyp	Mehrzweckraum	Schließsystem	Schloss
Einsatzort	Außenbereich	Material Container	Stahl

Höhe außen	2800 mm	Oberfläche Container	pulverbeschichtet
Breite außen	4045 mm	Farbe Container	grauweiß // RAL9002
Tiefe außen	2045 mm	Material Fenster	Isolierglas
Innenhöhe	2500 mm	Material Fußboden	Holz
Grundfläche	8,27 m <sup>2</sup>	Oberfläche Fußboden	PVC-beschichtet
Container Ausstattung	1 Lüftungsschieber	Anlieferung	fertig montiert
Wände Anzahl	4 Stück	Kran-/Staplerentladung erforderlich	ja
Fußboden	aus Holz	Gewicht	1600 kg
Türtyp	Flügeltür		

## Zubehör

987407



Elektro-Installationspaket für Hallenbüro, mit Elektro-Kleinverteiler, FI-Schutzschalter, 2 Sicherungs-Automaten, Doppel-Longfeldleuchte, Schuko-Steckdose, Elektro-Wandkonvektor mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

105206



Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 460 x 420 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst

407892



Universalschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 940 x 400 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau

530350



Mehrzweckraum, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Breite x Tiefe 2680 x 2045 x 2045 mm, Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9002 Grauweiß

627875



Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 1885 x 1130 x 500 mm, 81 Kästen aus Polypropylen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung