

Gasdruckfeder-Schlagbaum

mit Pendelstütze, Gesamtbreite 4,73 m, lichte Breite 4,525 m, Schrankenbaum aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß/rot

Artikelnummer: 532641



Wegeschanke

mit Gasdruckfeder

Gasdruckfeder-Schlagbaum


- mit Pendelstütze
- Gesamtbreite 4,73 m
- lichte Breite 4,525 m
- zum Aufdübeln
- verschließbar mit Vorhängeschloss
- Schrankenbaum aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß/rot
- reflektierend
- mit Antisitzsteg
- Ständer aus Stahl feuerverzinkt mit Duplex-Pulverbeschichtung in RAL3020 Verkehrsrot
- Lieferung inklusive Bodenplatte

Technische Details





| | | | |
|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| Verkehrssicherung | Absperrsystem | Material Schrankenbaum | Aluminium |
| Absperrsystem | Schanke | Oberfläche | pulverbeschichtet |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------|---|
| | | Schrankenbaum | |
| Schrankentyp | Gasdruckfeder-Schlagbaum | Farbe Schrankenbaum | weiß/rot |
| Stütze | Pendelstütze | Material Ständer | Stahl |
| Breite gesamt | 4,73 m | Oberfläche Ständer | feuerverzinkt mit Duplex-Pulverbeschichtung |
| lichte Breite | 4,525 m | Farbe Ständer | verkehrsrot // RAL3020 |
| Befestigungsart | zum Aufdübeln | Oberflächentyp | reflektierend |
| Schließsystem | Vorhängeschloss | Lieferumfang | inklusive Bodenplatte |
| Schranke Ausstattung | Antisitzsteg | Gewicht | 53 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 532646 |  | Dreikantschloss für Schranke, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 532647 |  | Profilzylinderschloss für Schranke, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 532648 |  | Profilzylinderschloss + Dreikantschloss für Schranke, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 532649 |  | Montagekorb für Schranke |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 210305 |  | Kombiascher, Höhe x Breite x Tiefe 910 x 395 x 395 mm, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit, mit Schutzdach |
| 376797 |  | Bügelparker, Höhe x Länge x Tiefe 415 x 2100 x 550 mm, 6 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschraubt) feuerverzinkt |
| 400661 |  | Abfallbehälter, Für den Außenbereich geeignet, Inhalt 50 l, Höhe x Breite x Tiefe 745 x 430 x 330 mm, Zur Wand- oder Pfostenmontage, Korpus aus Polyethylen in rot |
| 525473 |  | Parkbank, Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2000 x 380 mm, 9 Sitzlatten, Sitzfläche aus PVC-Leisten in blau, Sitz Höhe 440 mm, 6-Fußgestell aus Polypropylen in blau |