

Halogenlampe JDD ECO 32x105mm, E27 230V 60W 975Lm klar mit Hüllkolben

Artikel-Nr. 12027

Lampenleistung:	60 W
Lampenspannung:	230 - 230 V
Lichtstrom:	975 lm
Sockel:	E27
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:	Nein
Durchmesser:	32 mm
Gesamtlänge:	105 mm
UV-Schutz:	Nein
Brennstellung:	beliebig
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	klar
Farbtemperatur:	3000 K
Energieeffizienzklasse:	C
Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h



Halogenlampe JDD ECO 32x105mm Hochvolt Halogenlampe JDD, in Röhrenform, E27, klar. Diese Lampe, kann sofort eine Glühlampe ersetzen, bietet jedoch einige Vorteile gegenüber Glühlampen, z. B. höhere Effizienz, doppelte Lebensdauer, größere Kompaktheit. Kann auch in offenen Leuchten verwendet werden.

Energieeffizienzklasse: C
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 60
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 15000
 Zündzeit/Startzeit (s): <0,2
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100
 Lichtstromerhalt: 80
 Power-Faktor: 1
 Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:05:07



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.