

**Artikelnummer:** 156804

**Kurzbeschreibung:** Werkbank Serie 8162, fahrbar, 4 Schubladen, B 1250 x T 700 x H 880 mm

**Langbeschreibung:** Werkbank Serie 8162, fahrbar, 4 Schubladen, B 750 bis 2000 mm: Dieses Modell der Werkbank Serie 8162 ist fahrbar und bietet vier unterschiedlich hohe Schubladen. Wahlweise kann die Werkbank Serie 8162 in unterschiedlichen Breiten zwischen 750 und 2000 mm bestellt werden. Die Werkbank Serie 8162 ist in dieser Ausführung eine fahrbare Werkbank. Aufgestellt auf je zwei Bock- und Lenkrollen, verfügen diese auch über Feststeller, die ein ungewolltes Wegrollen verhindern. Dabei bestehen die Gestellfüsse aus Profi I-Stahlrohr, während die Werkbank durch die 650 mm tiefe Schweißkonstruktion besonders stabil ist. Mit einer Arbeitsplatte aus Buche-Massiv und einer Flächenlast von max. 450 kg, erweist sich die Werkbank als robust und widerstandsfähig. Ausgestattet mit zwei Schubladen von je 120 mm Höhe und weiteren zwei Schubladen mit einer Höhe von 150 mm bietet die Werkbank Serie 8162 viel Stauraum. Die Lieferung der Werkbank erfolgt vollständig aufgebaut. Bestellbar ist die Werkbank Serie 8162 in den Breiten 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm. Weitere Details: Fahrbar Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Stahlblech-Ablageboden, Tiefe 650 mm, Höhe 620 mm (ausgenommen Breite 750 mm) 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Rollen- $\varnothing$ : 125 mm, Bauhöhe 150 mm Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend) 4 Schubladen: 2 x 120 mm, 2 x 150 mm Flächenlast: max. 450 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: wahlweise 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm Höhe: 880 mm



**EAN/GTIN:** 4040376991881