

## Hochleistungsreibahle, VHM beschichtet, Typ HRC

\* Bei Bohrungstiefen über 2xD Schnittwerte anpassen

		Art.-Nr.				VE				KS			
Werkstoff	D	2		4		6		8		10		12	
		Aufmaß		0,03		0,05		0,07		0,1		0,1	
H Stahl gehärtet HRC 54-62	VC/fz	6	0,02	6	0,04	6	0,06	6	0,08	6	0,1	6	0,12
	N/Vf	954	19	477	19	318	19	238	19	190	19	159	19