



Transportbehälter ProfiPlus EuroBox - offener Griff, 400 x 300 mm

Eurobehälter in Industriequalität

- offener Griff
- Material: PP (Polypropylen)
- hochschlagfest
- beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc.
- formbeständig von +60 bis -10° Celsius
- durch die Euromaßlichkeit werden logistische Vorteile optimal genutzt
- der umlaufende Rand wirkt verriegelnd und selbstzentrierend
- durch glatte Innenwände leicht zu Reinigen
- rippenverstärkte, robuste Wände verleihen dem Behälter eine gute Formstabilität
- stapelbar

Hinweis: Maße Tabelle = Außenmaße

412: Nutzmaße: (B)365 x (T)265 x (H)115 mm

417: Nutzmaße: (B)365 x (T)265 x (H)165 mm

422: Nutzmaße: (B)365 x (T)265 x (H)215 mm

432: Nutzmaße: (B)365 x (T)265 x (H)315 mm

Zubehör: Optional kann die Box mit Hilfe eines Deckels und einem Verschluss-Set verschlossen werden

Anwendungsbeispiele

- garantieren ein effizientes Lagern und Sortieren
- für den Transport und die Aufbewahrung von hochwertigen Inhalten



Symbolbild: zeigt die Produkte in Anwendung



Transportbehälter ProfiPlus EuroBox 412



Transportbehälter ProfiPlus EuroBox 417



Transportbehälter ProfiPlus EuroBox 422



Transportbehälter ProfiPlus EuroBox 432

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Transportbehälter ProfiPlus EuroBox 412	offene Griffe	(B)400 x (T)300 x (H)120 mm	grau / blau		456720	71510222
Transportbehälter ProfiPlus EuroBox 417	offene Griffe	(B)400 x (T)300 x (H)170 mm	grau / blau		456725	71510223
Transportbehälter ProfiPlus EuroBox 422	offene Griffe	(B)400 x (T)300 x (H)220 mm	grau / blau		456730	71510224
Transportbehälter ProfiPlus EuroBox 432	offene Griffe	(B)400 x (T)300 x (H)320 mm	grau / blau		456735	71510225
Zubehör: Stülpdeckel			grau		456790	71510238