



Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische und ComfortLight, mit einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm



Beispielbild



Eigenschaften

- Mit ComfortLight
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Innenbeleuchtung
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Mit einer Tür
- Tür beidseitig verspiegelt
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	24 V DC
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Lichtfarbe	2200–4000 K
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer LED-Beleuchtung	> 72000 h (L80B10) T _p ≤ 70 °C
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

Lieferumfang

- 3 Glaseinlegeböden

- Montagematerial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	B3	B4	H	H2	T	Leistungs aufnahme	Steckd ose	Tür	Lichtstrom (max./obe n/unten)	V E1
505.830.00.1	Aluminium eloxiert	60 cm	57.5 cm	50 cm	20 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	60 W	CEE 7/3 (Schuko)	Anschlag links	3273 / 2552 / 721 lm	1 St.
505.831.00.1	Aluminium eloxiert	60 cm	57.5 cm	50 cm	20 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	60 W	CEE 7/3 (Schuko)	Anschlag rechts	3273 / 2552 / 721 lm	1 St.
505.830.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	60 cm	57.5 cm	50 cm	20 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	60 W	CEE 7/3 (Schuko)	Anschlag links	3273 / 2552 / 721 lm	1 St.
505.831.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	60 cm	57.5 cm	50 cm	20 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	60 W	CEE 7/3 (Schuko)	Anschlag rechts	3273 / 2552 / 721 lm	1 St.
505.830.00.3	Aluminium eloxiert	60 cm	57.5 cm	50 cm	20 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	60 W	SEV T13	Anschlag links	3273 / 2552 / 721 lm	
505.831.00.3	Aluminium eloxiert	60 cm	57.5 cm	50 cm	20 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	60 W	SEV T13	Anschlag rechts	3273 / 2552 / 721 lm	
505.830.00.4	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	60 cm	57.5 cm	50 cm	20 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	60 W	SEV T13	Anschlag links	3273 / 2552 / 721 lm	

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	B3	B4	H	H2	T	Leistungs aufnahme	Steckd ose	Tür	Lichtstrom (max./obe n/unten)	V E1
505.831.00.4	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	60 cm	57.5 cm	50 cm	20 cm	90 cm	10.5 cm	15 cm	60 W	SEV T13	Anschlag rechts	3273 / 2552 / 721 lm	

Zubehör

- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür
- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight
- Geberit LED-Deckenspot DALI, für ComfortLight



- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Rauntaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit Home App entsprechend umgestellt werden