

## Regale mit Sichtlagerkästen DENIOS pro-line A

Für Ordnung und schnellen Zugriff auf den Kleinteile direkt am Arbeitsplatz

- Lieferung inklusive Sichtlagerkästen DENIOS pro-line A in verschiedenen Größen und Farben
- Hohes Lagervolumen auf kleinstem Raum
- Einfaches Entnehmen der Kästen zum Auswechseln und Nachfüllen
- Stabiles Gestell aus verzinktem Stahl
- Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage, inklusive Befestigungsmaterial

NEU



## Stahlschränke mit Sichtlagerkästen DENIOS pro-line A

Für übersichtliche und sichere Lagerung von Kleinteilen in Werkstatt, Lager und Betrieb

- Lieferung inklusive Sichtlagerkästen DENIOS pro-line A in verschiedenen Größen und Farben
- Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion mit verstärkten Flügeltüren
- Muldengriff für Einhand-Öffnung, abschließbar, 2 Schlüssel inklusive
- Bequemer Zugang zum Schrankinhalt durch 110°-Öffnungswinkel der Türen
- Verzinkte Fachböden, Fachlast 50 kg, im Raster von 10 mm höhenverstellbar
- Montierte Anlieferung
- Wahlweise in den Breiten 700 mm oder 1000 mm erhältlich

NEU



pro-line  
by DENIOS



Ausführung	Wandregal	Ständerregal	Fahrregal	Fahrregal
Maße außen B x T x H (mm)	1130 x 370 x 1050	1130 x 500 x 1900	1200 x 720 x 1160	1200 x 730 x 2040
Lieferumfang	20 x gelb, 100 x 160 x 75,10 x grün, 100 x 215 x 75,14 x rot, 150 x 235 x 125,5 x blau, 205 x 355 x 150	30 x blau, 100 x 100 x 60,30 x gelb, 100 x 160 x 75,20 x grün, 100 x 215 x 75,28 x rot, 150 x 235 x 125,4 x blau, 205 x 355 x 150	40 x blau, 100 x 100 x 60,40 x gelb, 100 x 160 x 75,20 x grün, 100 x 215 x 75,28 x rot, 150 x 235 x 125	40 x blau, 100 x 100 x 60,40 x gelb, 100 x 160 x 75,20 x grün, 100 x 215 x 75,28 x rot, 150 x 235 x 125,10 x blau, 205 x 355 x 150
Bestellnummer	265-180-J0	265-177-J0	265-178-J0	265-179-J0

pro-line  
by DENIOS



Breite Außen [mm]	700	700	700	1000	1000
Maße außen T x H (mm)	300 x 1980	300 x 1980	300 x 1980	420 x 1980	420 x 1980
Lieferumfang	24 x rot, 150 x 235 x 125,24 x blau, 150 x 235 x 125	60 x rot, 100 x 160 x 75,24 x blau, 150 x 235 x 125	60 x rot, 100 x 160 x 75,54 x blau, 150 x 235 x 125	20 x rot, 205 x 355 x 150,20 x blau, 205 x 355 x 150	30 x rot, 150 x 235 x 125,20 x blau, 205 x 355 x 150
Bestellnummer	265-181-J0	265-182-J0	265-183-J0	265-184-J0	265-185-J0