

Rollcart chariot à plateaux

force 250 kg, plateau longueur x largeur 800 x 500 mm, plateau(x) en MDF en hêtre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 158135



Rollcart Chariot à plateaux

Force 250 kg

chariot à plateaux






- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 800 x 500 mm
- hauteur x longueur x largeur 1500 x 860 x 500 mm
- plateau(x) en MDF en hêtre
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- roues avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | alignement de niveaux | droit |
| type de chariot | chariot à plateaux | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 |

| | | |
|----------------------|---------|--|
| | | roulettes fixes |
| longueur de plateau | 800 mm | pneumatique TPE |
| largeur de plateau | 500 mm | Ø de roue 160 mm |
| hauteur | 1500 mm | roulement roulement rainuré à billes |
| nombre de plateaux | 5 pièce | équipement roue roulettes pivotantes avec freins |
| charge | 250 kg | matériau de boîtier acier |
| matériau plateau(x) | MDF | conducteur d'électricité non |
| Couleur du plateau | hêtre | poignée 0 pièce |
| matériau | acier | rabattable non |
| matériau de finition | soudé | surface finition peinture époxy |
| longueur | 860 mm | couleur bleu gentiane // RAL5010 |
| largeur | 500 mm | Poids 51 kg |
| norme européenne | non | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 157956 |  | frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 160 mm |
| 158397 |  | roulettes défectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158401 |  | jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158411 |  | Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158416 |  | protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 160 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |