

## Rollcart étrier enfichable

hauteur x largeur 900 x 1200 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 203280



## Rollcart Ridelles emboîtables pour chariot porte-panneaux et porte-panneaux

étrier enfichable

- hauteur x largeur 900 x 1200 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

### Détails techniques



appareil de manutention	chariot de manutention	matériau	acier
type de chariot	accessoires	surface	finition peinture époxy
hauteur	900 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
largeur	1200 mm	Poids	2 kg

### Cela s'adapte aussi ...

504734



tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes

528761	 A rolling workbench with a grey frame, a light-colored epoxy-coated front panel, and a wooden table top. It has four casters and a cabinet on the side.	établi roulant, hauteur x largeur x profondeur 915 x 1090 x 600 mm, plateau de table en multiplex, force 400 kg, piètement 4 pieds, équipement : 1 armoire, 2 tablettes, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
530774	 A blue A-frame workbench made of steel. It has a flat top surface and is designed to be foldable for storage.	tréteau de chantier, en acier, force 200 kg, hauteur x largeur 600 - 1000 x 970 mm, surface d'appui antidérapant et préservant le matériau, largeur x profondeur 970 x 115 mm, pliables pour un gain de place