

Cascao Roue encastrable



force 200 kg, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en polyamide, jante avec pare-fils



Numéro d'article: 243205

Roue encastrable

- force 200 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 125 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à rouleaux
modèle	Roue	frein	sans
charge	200 kg	pare-fils	oui
pneumatique	polyamide	Poids	0,4 kg
Ø de roue	125 mm		

