

## Allit mallette polyvalente DinoPlus Outdoor >F<9

hauteur x largeur x profondeur 85 x 225 x 180 mm, bandoulière et mousse prédécoupée, en ABS, coloris orange



Numéro d'article: 243720



mallette polyvalente



- Pour une utilisation en intérieur et extérieur
- convient pour pour instruments de mesure et caméras
- hauteur x largeur x profondeur 85 x 225 x 180 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 71 x 190 x 130 mm
- bandoulière et mousse prédécoupée
- en ABS, coloris orange
- Verrouillable avec couvercle rabattable, avec fermetures de sécurité à 2 positions
- manutention facile avec Poignée de transport

### Détails techniques

fourniture d'outils	réceptif	profondeur intérieure	130 mm
type de réceptif	mallette polyvalente	équipement bac/mallette	bandoulière, mousse prédécoupée
outils incl.	non	couvercle	oui
lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	type de couvercle	couvercle rabattable
convient pour	instruments de mesure,	dispositif de support	Poignée de transport

(produit/matériau)	caméras		
hauteur	85 mm	verrouillable	oui
largeur	225 mm	système de fermeture	fermetures de sécurité à 2 positions
profondeur	180 mm	matériau	ABS
hauteur intérieure	71 mm	couleur	orange
largeur intérieure	190 mm	Poids	0,45 kg

## Accessoires

243724		Bandoulière pour mallette polyvalente, longueur de courroie 1350 mm, en textile, coloris noir
243725		Bandoulière pour mallette polyvalente, longueur de courroie 1430 mm, en textile, coloris noir