

bacs sur roulettes verrouillables

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1830 x 1600 x 800 mm, hauteur utile 1600 mm, rehausses : 3 parois (grillage), 1 double porte battante, toit, piètement en acier galvanisé en bleu, plateforme en acier, avec bandage élastique



Numéro d'article: 244024



bacs sur roulettes verrouillables

- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1830 x 1600 x 800 mm
- hauteur utile 1600 mm
- rehausses : 3 parois (grillage), 1 double porte battante, toit
- piètement en acier galvanisé en bleu
- plateforme en acier
- 4 roulettes pivotantes
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage élastique

Détails techniques

appareil de manutention

chariot de manutention

matériau de plateforme acier

type de chariot	bacs sur roulettes verrouillables	surface de plateforme	galvanisé
rehausses	3 parois (grillage), 1 double porte battante, toit	matériau de châssis	acier
charge	500 kg	surface de châssis	galvanisé
hauteur	1830 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur	1600 mm	pneumatique	élastique
largeur	800 mm	Ø de roue	125 mm
hauteur utile	1600 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
plateforme	ajourés	Poids	88,7 kg

Accessoires

244026



plateau roulant, force 500 kg, longueur x largeur 800 x 1600 mm, en acier galvanisé en bleu, avec bandage élastique