

## Rollcart diable d'empilage

force 250 kg, roues avec bandage TPE, pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 402089



## Rollcart Diabie d'empilage

diable d'empilage

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1300 x 620 x 700 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage TPE sur jante plastique
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

## Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	patins pour escaliers	non
type de diable de manutention	diable d'empilage	pneumatique	TPE
charge	250 kg	roulement	roulement à rouleaux
largeur de pelle	480 mm	Ø de roue	250 mm
profondeur de pelle	300 mm	matériau de jante	plastique

matériau	acier	poignée de sécurité	oui
matériau de finition	soudé	hauteur	1300 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	620 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	profondeur	700 mm
rabattable	non	Poids	22,5 kg