

BS-ROLLEN

roue

force 1300 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 250 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 60 x 25 mm, jante en fer de fonte

Numéro d'article: 502896



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

Roue




roue

- force 1300 kg
- bandage polyuréthane
- diamètre x largeur 250 x 50 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 60 x 25 mm
- jante en fer de fonte
- jante sans pare-fils

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| manutention dynamique | roues | convient pour type de sol | lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier |
| type de roulettes | roue pour fortes charges | conducteur d'électricité | non |
| modèle | roue | frein | sans |
| charge | 1300 kg | pare-fils | non |
| pneumatique | polyuréthane | longueur de moyeu | 60 mm |
| Ø de roue | 250 mm | trou de moyeu | 25 mm |
| matériau de jante | fer de fonte | largeur de roue | 50 mm |
| roulement | roulement à billes | Poids | 6,88 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 400701 |  | cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes |
| 438985 |  | roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm |
| 763068 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés |